

# EVニュース 号外

## メタルフレームにアセテートリングを！

メタルフレームのフロント部分に取り付けることによって、デザインのアクセントとなる「アセチリング」の販売を開始致しました。流行りの薄いシート材をフロントに使用した場合、このアセチリングでレンズのチッピングを解消でき、一石二鳥！



使用例（シートフロントの内側に取り付けて使用します。）



弊社では、アセテートのスタンダードカラー172色をご用意しております。  
弊社ウェブサイト (<http://www.eurovision.co.jp/>) にて、全てのカラー、柄をご覧になれます。  
※ホーム→アセテート部品→172スタンダードカラー

カラー傾向から選ぶ

柄傾向から選ぶ

カラー傾向から選びたいお客さま



2014年新色



ブラック/グレー系  
(単色/2層生地)



ブラック/グレー系  
(柄生地)



ブラウン系  
(単色/2層/デミ生地)



ブラウン系 (柄生地)



レッド/ピンク系  
(単色/2層生地)



レッド/ピンク系  
(柄生地)



ブルー系



バイオレット/パープル/  
オレンジ/ページュ



グリーン/木目調/  
アニマル柄